

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 8/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260308 8/07
GTIN	4067263103905
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	8 mm
Lungimea totală L	60 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	10 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	13 mm
Cod ISO Suport	SDJCR/L 0808D07
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500