

Garant**Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 8/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260300 8/07
GTIN	4067263103295
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea activă L ₁ a suporturilor neutre	7,5 mm
Mărime coadă	8 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre	60 mm
Cod ISO Suport	SDNCN 0808D07
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lățimea funcțională L ₄ a suporturilor neutre	4 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	62,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500