

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/04mm


Date comandă

Numărul de comandă	260344 8/04
GTIN	4067263103943
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø cozii D_s	8 mm
Înălțime de strângere L_2	7,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 04T0..
Cod ISO Suport	A08F SDXCR/L04
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Unghi de reglare κ	93 grad
Mărimea plăcuței	4 mm
Lungime cap L_1	15 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	9,2 mm
Decalaj central L_3	5 mm
Lungimea totală L	80 mm
Adâncime utilă T	3 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500