

**Garant**
**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/07mm**


## Date comandă

Numărul de comandă	260321 8/07
GTIN	4067263622710
Clasa articolului	21T

## Descriere tehnică

Decalaj central $L_3$	7 mm
Ø cozii $D_s$	8 mm
Unghi de reglare $\kappa$	107,5 grad
Cod ISO Suport	E08K SDQCR/L07
Lungimea totală $L$	125 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	12 mm
Înălțime de strângere $L_2$	7,6 mm
Lungime activă $L_1$	26 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	7 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500