

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/04mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260345 8/04
GTIN	4067263103950
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Ø cozii $D_s$	8 mm
Cod ISO Suport	A08F SDXCR/L04
Înălțime de strângere $L_2$	7,5 mm
Decalaj central $L_3$	5 mm
Lungime cap $L_1$	15 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	9,2 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 04T0..
Lungimea totală L	80 mm
Adâncime utilă T	3 mm
Mărimea plăcuței	4 mm
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500