

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260320 8/07
GTIN	4067263103820
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Ø cozii $D_s$	8 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere $L_2$	7,6 mm
Lungime activă $L_1$	26 mm
Decalaj central $L_3$	7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Unghi de reglare $\kappa$	107,5 grad
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	12 mm
Cod ISO Suport	E08K SDQCR/L07
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500