

**Garant****GARANT Master Mute Bară de alezat, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/11mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260326 25/11  |
| GTIN               | 4067263622918 |
| Clasa articolului  | 29E           |

**Descriere****Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

**Notă:**

Nu strângeți în zona marcată cu S!

**Descriere tehnică**

|  |                |
|--|----------------|
| Lungime activă $L_1$                     | 125 mm         |
| Ø cozii $D_s$                            | 25 mm          |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 50      |
| Mărimea plăcuței                         | 11 mm          |
| Cod ISO Suport                           | A25X SDUCR/L11 |
| Lungimea totală $L$                      | 222 mm         |
| Unghi de reglare $\kappa$                | 93 grad        |
| Plăcuță amovibilă compatibilă            | DC.. 11T3..    |
| Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$    | 32 mm          |
| Decalaj central $L_3$                    | 17 mm          |
| Serie                                    | Master Mute    |
| Zonă fără prindere $S$                   | 155 mm         |
| Standard                                 | DIN 8024       |

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Tip de utilizare  | pe dreapta                          |
| Oscilație         | Amortizat                           |
| Răcire interioară | da                                  |
| Utilizare         | Strunjire longitudinală pe interior |
| Tip produs        | Bară pentru strunjire interioară    |