

Garant**GARANT Master Mute Bară de alezat, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260326 12/07
GTIN	4067263619789
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

Descriere tehnică

Unghi de reglare κ	93 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 38
Lungimea totală L	120 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Decalaj central L_3	9 mm
Ø cozii D_s	12 mm
Serie	Master Mute
Lungime activă L_1	60 mm
Cod ISO Suport	A12X SDUCR/L07
Mărimea plăcuței	7 mm
Zonă fără prindere S	72 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	pe dreapta
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară