

**Garant****GARANT Master Mute Bară de alezat, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260044 16/06
GTIN	4067263622956
Clasa articolului	29E

**Descriere****Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

**Notă:**

Nu strângeți în zona marcată cu S!

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Decalaj central L <sub>3</sub>	11 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	16 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	20 mm
Cod ISO Suport	A16X SCLCR/L06
Serie	Master Mute
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 38
Lungime activă L <sub>1</sub>	80 mm
Lungimea totală L	151 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Zonă fără prindere S	96 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	pe dreapta
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară