

Garant**GARANT Master Mute Bară de alezat, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260326 40/11
GTIN	4067263622932
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 50
Lungimea totală L	343 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	50 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	A40X SDUCR/L11
Serie	Master Mute
Decalaj central L_3	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Ø cozii D_s	40 mm
Lungime activă L_1	200 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Zonă fără prindere S	240 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	pe dreapta
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară