

Garant**GARANT Master Mute Bară de alezat, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260044 12/06
GTIN	4067263622949
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	6 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 38
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Decalaj central L ₃	8,5 mm
Serie	Master Mute
Ø cozii D _s	12 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	16 mm
Lungimea totală L	120 mm
Cod ISO Suport	A12X SCLCR/L06
Unghi de reglare κ	95 grad
Lungime activă L ₁	60 mm
Zonă fără prindere S	72 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	pe dreapta
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară