

Garant**GARANT Master Mute Bară de alezat, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260044 25/09
GTIN	4067263622970
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 50
Mărimea plăcuței	9 mm
Lungimea totală L	222 mm
Cod ISO Suport	A25X SCLCR/L09
Serie	Master Mute
Ø cozii D_s	25 mm
Decalaj central L_3	17 mm
Lungime activă L_1	125 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Unghi de reglare κ	95 grad
Zonă fără prindere S	155 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	pe dreapta
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară