

Garant**GARANT Master Mute Bară de alezat, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260920 40/16
GTIN	4067263623199
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A40X STF CR/L16
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 50
Unghi de reglare κ	90 grad
Serie	Master Mute
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	50 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Ø cozii D_s	40 mm
Decalaj central L_3	27 mm
Lungimea totală L	345 mm
Zonă fără prindere S	240 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta

Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară