

Garant**GARANT Master Mute Bară de alezat, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260920 32/16
GTIN	4067263623182
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	22 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 50
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..
Serie	Master Mute
Cod ISO Suport	A32X STFCL/L16
Lungimea totală L	277 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	40 mm
Lungime activă L_1	160 mm
Ø cozii D_s	32 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Zonă fără prindere S	192 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	pe dreapta
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară