

Garant**GARANT Master Mute Bară de alezat, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260920 25/11
GTIN	4067263623175
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	125 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 47
Unghi de reglare κ	90 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Decalaj central L_3	17 mm
Ø cozii D_s	25 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32 mm
Cod ISO Suport	A25X STFCCR/L11
Serie	Master Mute
Lungimea totală L	222 mm
Zonă fără prindere S	155 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	pe dreapta
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară