

Garant**GARANT Master Mute Bară de alezat, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
32/11mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260327 32/11 |
| GTIN | 4067263623359 |
| Clasa articolului | 29E |

Descriere**Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------|
| Lungimea totală L | 277 mm |
| Mărimea plăcuței | 11 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 50 |
| Ø cozii D _s | 32 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | DC.. 11T3.. |
| Decalaj central L ₃ | 22 mm |
| Ø minim al găurii prelabile D _{min} | 40 mm |
| Serie | Master Mute |
| Unghi de reglare κ | 93 grad |
| Lungime activă L ₁ | 160 mm |
| Cod ISO Suport | A32X SDUCR/L11 |
| Zonă fără prindere S | 192 mm |
| Standard | DIN 8024 |

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Tip de utilizare | stânga |
| Oscilație | Amortizat |
| Răcire interioară | da |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |