

**Garant****GARANT Master Mute Bară de alezat, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:  
40/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260327 40/11
GTIN	4067263623366
Clasa articolului	29E

**Descriere****Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

**Notă:**

Nu strângeți în zona marcată cu S!

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 50
Cod ISO Suport	A40X SDUCR/L11
Lungimea totală L	343 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	200 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	27 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Serie	Master Mute
Ø cozii D <sub>s</sub>	40 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	50 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Zonă fără prindere S	240 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	stânga
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară