

**Garant****GARANT Master Mute Bară de alezat, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:  
25/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260327 25/11
GTIN	4067263623342
Clasa articolului	29E

**Descriere****Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

**Notă:**

Nu strângeți în zona marcată cu S!

**Descriere tehnică**

Lungime activă $L_1$	125 mm
Lungimea totală $L$	222 mm
Decalaj central $L_3$	17 mm
Serie	Master Mute
Cod ISO Suport	A25X SDUCR/L11
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 50
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Ø cozii $D_s$	25 mm
Zonă fără prindere S	155 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	stânga
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară