

Garant**GARANT Master Mute Bară de alezat, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260327 20/11
GTIN	4067263623335
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	100 mm
Decalaj central L_3	13 mm
Cod ISO Suport	A20X SDUCR/L11
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø cozii D_s	20 mm
Lungimea totală L	177 mm
Serie	Master Mute
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 50
Zonă fără prindere S	120 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	stânga
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară