

**Garant****GARANT Master Mute Bară de alezat, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:  
12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260327 12/07
GTIN	4067263623311
Clasa articolului	29E

**Descriere****Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

**Notă:**

Nu strângeți în zona marcată cu S!

**Descriere tehnică**

Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Serie	Master Mute
Mărimea plăcuței	7 mm
Ø cozii $D_s$	12 mm
Lungimea totală L	120 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Decalaj central $L_3$	9 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 38
Cod ISO Suport	A12X SDUCR/L07
Lungime activă $L_1$	60 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	16 mm
Zonă fără prindere S	72 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	stânga
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară