

Garant**GARANT Master Mute Bară de alezat, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260045 20/09
GTIN	4067263623397
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	13 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Lungimea totală L	177 mm
Cod ISO Suport	A20X SCLCR/L09
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	20 mm
Serie	Master Mute
Ø minim al găurii prealabile D_{min}	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 50
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Lungime activă L_1	100 mm
Zonă fără prindere S	120 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	stânga
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară