

Garant**GARANT Master Mute Bară de alezat, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260921 20/11
GTIN	4067263623458
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 47
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungime activă L ₁	100 mm
Decalaj central L ₃	13 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	25 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Lungimea totală L	177 mm
Ø cozii D _s	20 mm
Cod ISO Suport	A20X STFCCR/L11
Serie	Master Mute
Zonă fără prindere S	120 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	stânga
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară