

Garant**GARANT Master Mute Bară de alezat, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
16/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260045 16/06
GTIN	4067263623380
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

Descriere tehnică

Lungimea totală L	151 mm
Serie	Master Mute
Decalaj central L ₃	11 mm
Lungime activă L ₁	80 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Cod ISO Suport	A16X SCLCR/L06
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Ø cozii D _s	16 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 38
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	20 mm
Zonă fără prindere S	96 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	stânga
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară