

**Garant****GARANT Master Mute Bară de alezat, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:  
32/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260045 32/09
GTIN	4067263623410
Clasa articolului	29E

**Descriere****Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

**Notă:**

Nu strângeți în zona marcată cu S!

**Descriere tehnică**

Lungime activă $L_1$	160 mm
Ø cozii $D_s$	32 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Lungimea totală $L$	277 mm
Serie	Master Mute
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 50
Cod ISO Suport	A30X SCLCR/L09
Decalaj central $L_3$	22 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	40 mm
Zonă fără prindere $S$	192 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	stânga
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară