

Garant**GARANT Master Mute Bară de alezat, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
25/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260045 25/09
GTIN	4067263623403
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Serie	Master Mute
Decalaj central L_3	17 mm
Cod ISO Suport	A25X SCLCR/L09
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 50
Ø cozii D_s	25 mm
Lungimea totală L	222 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Lungime activă L_1	125 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Zonă fără prindere S	155 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	stânga
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară