

Garant**GARANT Master Mute Bară de alezat, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
40/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260921 40/16
GTIN	4067263623489
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

Descriere tehnică

Lungimea totală L	345 mm
Serie	Master Mute
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..
Mărimea plăcuței	16 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Cod ISO Suport	A40X STFCL/L16
Ø cozii D_s	40 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 50
Decalaj central L_3	27 mm
Zonă fără prindere S	240 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	stânga

Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară