

Garant**GARANT Master Mute Bară de alezat, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
40/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260045 40/09
GTIN	4067263623427
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Serie	Master Mute
Decalaj central L_3	27 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	50 mm
Ø cozii D_s	40 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Cod ISO Suport	A40X SCLCR/L09
Mărimea plăcuței	9 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 50
Lungime activă L_1	200 mm
Lungimea totală L	343 mm
Zonă fără prindere S	240 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	stânga
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară