

**Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 3xD, Tip: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	232258 25
GTIN	4045197658456
Clasa articolului	22G

Descriere**Execuție:****Cu tăiș drept.****Notă:**

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Lungime utilă L_1 : 85,7 mm

Dimensiune con Morse CM: 4

Șuruburi de strângere: 232990 TX15

Descriere tehnică

Șuruburi de strângere	232990 TX15
Lungime utilă L_1	85,7 mm
Interval $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Dimensiune con Morse CM	4
Număr de dinți Z	2
Execuție	3xD
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm

659906 1600

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch
Lungimea totală 50 mm

659874 50

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX9

232990 TX9

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX15

232990 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm

659957 1600