

HOLEX**Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 5×D, Tip: 48****Date comandă**

Numărul de comandă	232250 48
GTIN	4045197589088
Clasa articolului	22G

Descriere**Execuție:**

Cu răcire interioară.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 48 - 65 mmLungime utilă L_1 : 231,8 mm \varnothing cozii D_s : 40 mmLungimea cozii L_s : 70 mm

Șuruburi de strângere: 232990 TX20

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	231,8 mm
\varnothing cozii D_s	40 mm
Interval $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX20
Lungimea cozii L_s	70 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	5×D
Coadă tip	ISO 9766
Răcire interioară	da

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm

659906 1600

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch
Lungimea totală 50 mm

659874 50

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX20

232990 TX20

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm

659957 1600