



## Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 3×D, Tip: 13



### Date comandă

Numărul de comandă	232245 13
GTIN	4045197658074
Clasa articolului	22G

### Descriere

#### Execuție:

Cu răcire interioară.

#### Cu tăiș drept.

#### Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval  $\varnothing D_c$ : 13 - 17,5 mm

Lungime utilă  $L_1$ : 34,9 mm

$\varnothing$  cozii  $D_s$ : 20 mm

Lungimea cozii  $L_s$ : 50 mm

Șuruburi de strângere: 232990 TX8

### Descriere tehnică

$\varnothing$ cozii $D_s$	20 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX8
Interval $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Lungime utilă $L_1$	34,9 mm
Lungimea cozii $L_s$	50 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	3×D
Coadă tip	ISO 9766

Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

---

## Accesorii

PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX8	232990 TX8
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm	211750 1,3