



**Furtun spiralat PU 1/2 inch cu cuplaj de siguranță din oțel eSafe Ø 11×16 mm, Lungimea utilă a furtunului: 4m**



### Date comandă

Numărul de comandă	080241 4
GTIN	7391390097477
Clasa articolului	08A

### Descriere

**Execuție:**

Furtun spiralat PU foarte ușor, flexibil și rezistent la abraziune, spiralat, cu forță bună de retragere. Rezistent la temperaturi de la -20 °C până la 60 °C.

**Livrare:**

Inclusiv cuplaj rapid de **siguranță** din oțel Cod 080285 și niplu din oțel Cod 080290.

### Descriere tehnică

Material	Furtun spiralat PU
Ø interior al furtunului	11 mm
Ø exterior al furtunului	16 mm
Culoarea	albastru
Racord cuplare rapidă	1/2 inch
Lungimea utilă a furtunului	4 m

Racord niplu	1/2 inch
Presiune maximă de lucru	10 bar
Presiune maximă de plesnire	35 bar
Tip produs	Furtun

## Accesorii

Cuplaj de siguranță Filet exterior Racord filet exterior 1/2 inch	080285 1/2
Niplu cu filet exterior Set de 5 piese Racord filet exterior 1/2 inch	080290 1/2