



## Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 3xD, Tip: 36



### Date comandă

Numărul de comandă	232258 36
GTIN	4045197658463
Clasa articolului	22G

### Descriere

#### Execuție:

**Cu tăiș drept.**

#### Notă:

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval  $\varnothing D_c$ : 36 - 47 mm

Lungime utilă  $L_1$ : 120,6 mm

Dimensiune con Morse CM: 4

Șuruburi de strângere: 232990 TX20

### Descriere tehnică

Interval $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX20
Lungime utilă $L_1$	120,6 mm
Dimensiune con Morse CM	4
Număr de dinți Z	2
Execuție	3xD
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX20	232990 TX20
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX15	232990 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600