



## Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 3×D, Tip: 18



### Date comandă

Numărul de comandă	232245 18
GTIN	4045197658081
Clasa articolului	22G

### Descriere

#### Execuție:

Cu răcire interioară.

#### Cu tăiș drept.

#### Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval  $\varnothing D_c$ : 18 - 24 mm

Lungime utilă  $L_1$ : 66,7 mm

$\varnothing$  cozii  $D_s$ : 25 mm

Lungimea cozii  $L_s$ : 56 mm

Șuruburi de strângere: 232990 TX9

### Descriere tehnică

Șuruburi de strângere	232990 TX9
Lungime utilă $L_1$	66,7 mm
Interval $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
$\varnothing$ cozii $D_s$	25 mm
Lungimea cozii $L_s$	56 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	3×D
Coadă tip	ISO 9766

Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

---

## Accesorii

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX8	232990 TX8
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX9	232990 TX9