



Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 8xD, Tip: 18



Date comandă

Numărul de comandă	232265 18
GTIN	4045197592637
Clasa articolului	22G

Descriere

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod**

343000-343530.

Reduceți valorile pentru avans f cu 5% și valorile v_c cu 10%.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Lungime utilă L_1 : 273,1 mm

Dimensiune con Morse CM: 3

Șuruburi de strângere: 232990 TX9

Descriere tehnică

Șuruburi de strângere	232990 TX9
Lungime utilă L_1	273,1 mm
Interval $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Dimensiune con Morse CM	3
Număr de dinți Z	2
Execuție	8xD
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX8	232990 TX8
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX9	232990 TX9