



Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 3xD, Tip: 48



Date comandă

Numărul de comandă	232258 48
GTIN	4045197658470
Clasa articolului	22G

Descriere

Execuție:

Cu tăiș drept.

Notă:

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 48 - 65 mm

Lungime utilă L_1 : 130,1 mm

Dimensiune con Morse CM: 5

Șuruburi de strângere: 232990 TX20

Descriere tehnică

Interval $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Lungime utilă L_1	130,1 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX20
Dimensiune con Morse CM	5
Număr de dinți Z	2
Execuție	3xD
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm

659906 1600

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch
Lungimea totală 50 mm

659874 50

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX20

232990 TX20

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm

659957 1600