

**Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 8xD, Tip: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	232265 25
GTIN	4045197592644
Clasa articolului	22G

Descriere**Notă:**

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod**

343000-343530.

Reduceți valorile pentru avans f cu 5% și valorile v_c cu 10%.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z : 2

Interval $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Lungime utilă L_1 : 289 mm

Dimensiune con Morse CM: 4

Șuruburi de strângere: 232990 TX15

Descriere tehnică

Șuruburi de strângere	232990 TX15
Interval $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Lungime utilă L_1	289 mm
Dimensiune con Morse CM	4
Număr de dinți Z	2
Execuție	8xD
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX15	232990 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX9	232990 TX9
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600