

**Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 8×D, Tip: 13****Date comandă**

Numărul de comandă	232255 13
GTIN	4045197592507
Clasa articolului	22G

Descriere**Execuție:**

Cu răcire interioară.

Notă:

Reduceți valorile pentru avans f cu 5% și valorile v_c cu 10%.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Lungime utilă L_1 : 114,3 mm

\varnothing cozii D_s : 20 mm

Lungimea cozii L_s : 50 mm

Șuruburi de strângere: 232990 TX8

Descriere tehnică

Interval $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
\varnothing cozii D_s	20 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX8
Lungime utilă L_1	114,3 mm
Lungimea cozii L_s	50 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	8×D
Coadă tip	ISO 9766

Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm	211750 1,3
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX8	232990 TX8