


BDMT 070304 ER-JS, PR1535, Tip: INOX

Date comandă

Numărul de comandă	227149 INOX
GTIN	4960664731169
Clasa articolului	25A

Descriere
Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$. Exact 90° până la $a_p = 4$ mm.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,05 – 0,08 mm
Rază la colț	0,4 mm
Tip	INOX
Categorie	PR1535
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 070304 ER-JS
Categorie	PR1535
Materialul sculei	carbură
Strat de acoperire	acoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	50 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		