

Mitutoyo**Ceas comparator digital Citire 0,005 mm25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434622 25
GTIN	4946368840529
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Afișaj digital mare și afișaj suplimentar analogic. Recomandat pentru măsurători continue datorită alimentării de la rețea. Vârf de măsurare cu bilă de carbură, filet M2,5×0,45.

Avantaj:

Interfață bidirecțională Digimatic S1. Iluminat LCD de fundal roșie/verde pentru evaluarea vizuală a toleranței TRECE/±NU TRECE. Afișaj grafic analogic cu bare. Funcție cu ACOPERIRE MAX/MIN (valoare de rulare) cu o frecvență de 500 scanări/s. Alimentare externă prin alimentator c.a. Precizie ridicată și valoare incrementală de 0,5 μm.

Funcționare:

IP30: Protecție la introducerea de corpuri străine cu Ø 2,5 mm, a se feri însă de scule și de sârme; de asemenea, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Livrare:

Inclusiv cablul de alimentare Cod 497661, alimentator c.a./c.c. 6V / 2A (versiunea CEE Germania), levier și certificat de testare din fabrică.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497081, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Ø tije de fixare h6	8 mm
Ø carcasă	59 mm
Domeniu de măsurare	25,4 mm
Clasă de protecție IP	IP 30
Calibrarea	C1
Forță de măsurare	≤ 1,8 N
Citire comutabilă	0,005 mm
Tensiune nominală	5,9 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lungime	168,5 mm
Înteruptor pornit/ oprit	da
Eroare de toleranță	0,0025 mm
Lungimea tije de fixare	19,5 mm
Curent nominal	2 A
Adâncime	49,1 mm
Standard	Normă de fabricație
Înălțimea cifrelor	11 mm
Afișaj cu iluminare de fundal	da
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm	023000 30
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100

Accesorii

497661 ADAPTER