

Mitutoyo**Ceas comparator digital Citire 0,005 mm, Domeniu de măsurare: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434622 50
GTIN	4946368840666
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Afișaj digital mare și afișaj suplimentar analogic. Recomandat pentru măsurători continue datorită alimentării de la rețea. Vârf de măsurare cu bilă de carbură, filet M2,5×0,45.

Avantaj:

- **Interfață bidirecțională Digimatic S1.**
- **Iluminat LCD de fundal roșie/verde pentru evaluarea vizuală a toleranței TRECE/±NU TRECE.**
- **Afișaj grafic analogic cu bare.**
- **Funcție cu ACOPERIRE MAX/MIN (valoare de rulare) cu o frecvență de 500 scanări/s.**
- **Alimentare externă prin alimentator c.a.**
- **Precizie ridicată și valoare incrementală de 0,5 μm.**

Funcționare:

IP30: Protecție la introducerea de corpuri străine cu Ø 2,5 mm, a se feri însă de scule și de sârme; de asemenea, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Livrare:

Inclusiv cablul de alimentare Cod 497661, alimentator c.a./c.c. 6V / 2A (versiunea CEE Germania), levier și certificat de testare din fabrică.

Accesorii opționale:

Cablul de date Cod 497081, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Ø tije de fixare h6	8 mm
Calibrarea	C1
Forță de măsurare	≤ 2,3 N
Ø carcasă	59 mm
Domeniu de măsurare	50,8 mm
Clasă de protecție IP	IP 30
Înterupător pornit/ oprit	da
Tensiune nominală	5,9 V
Eroare de toleranță	0,004 mm
Adâncime	49,1 mm
Lungime	247,8 mm
Curent nominal	2 A
Lungimea tije de fixare	19,5 mm
Citire comutabilă	0,005 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Standard	Normă de fabricație
Înălțimea cifrelor	11 mm
Afișaj cu iluminare de fundal	da
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 50 mm	023000 50
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100

Accesorii

ADAPTER

497661 ADAPTER