

Mitutoyo

Coloană verticală digitală și sisteme de marcare cu ieșire de date, Înălțimea de trasare: 600mm



Date comandă

Numărul de comandă	445136 600
GTIN	4946368859255
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Riglă ABSOLUTE, fără setare nouă a punctului de referință după repornire și viteză de traversare nelimitată. Roată de mână mare și cu funcționare ușoară. Ac de trasat cu vârful de carbură și ieșire de date Digimatic. Afișaj LCD mare (înălțime cifră 12 mm) pentru citire ușoară, fără erori.

Livrare:

Inclusiv acumulator nr. 081560 mărimea 357, 1 ac de trasat cu vârf metalic dur nr. 443510 mărimea 300.

Accesorii opționale:

Suport Cod 445180. Cablu de date Cod 497080.

Descriere tehnică

Durata de viață a bateriei cca.	20000 h
Eroare de toleranță	0,05 mm
Secțiune transversală a coloanei de măsurare	35×12 mm
Citire	0,01 mm

Număr de baterii incluse	1
Înălțimea de trasare	600 mm
Lățime suprafața bazei	120 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Lungime suprafața bazei	180 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Standard	Normă de fabricație
Înălțimea cifrelor	12 mm
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	E1
Tip produs	Coloană verticală și sistem de marcare

Servicii

Calibrare Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	024630 1000
Calibrare DAkkS Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	024640 1000

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Pentru înălțimea trasării 300 mm	443510 300