

Mitutoyo

Ceas comparator digital Absolute Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 50mm



Date comandă

Numărul de comandă

434461 50

GTIN

4946368850320

Clasa articolului

44A

Descriere

Execuție:

Ceas comparator multifuncțional standard. De încredere și simplu de operat.

- **Comunicarea bidirecțională este posibilă, de ex., pentru parametrizare prin PC (interfață Digimatic S1).**
- **Cu sistem ABSOLUT. O singură setare a poziției inițiale, care va rămâne punctul de zero absolut până la următoarea schimbare a bateriei.**
- **Calculul și identificarea valorii de vârf se pot face simplu.**
- **Prevăzut cu o funcție de avertizare pentru planul de calibrare.**
- **Evaluarea GO/±NG se realizează prin setarea toleranței superioare și a celei inferioare.**

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497081, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie

Cu baterii

Grosime carcasă	44,2 mm
Citire selectabilă	0,0005 mm
Tip de baterii	Celulă buton
Domeniu de măsurare	0 - 50 mm
Calibrarea	C1
Forță de măsurare	≤ 2,3 N
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Ø carcasă	59 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,005 mm
Standard	Normă de fabricație
Înălțimea cifrelor	11 mm
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 50 mm	023000 50
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100