

Mitutoyo**Ceas comparator digital Absolute Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm**

Date comandă

Numărul de comandă	434461 12,5
GTIN	4946368850030
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Ceas comparator multifuncțional standard. De încredere și simplu de operat.

- **Comunicarea bidirecțională este posibilă, de ex., pentru parametrizare prin PC (interfață Digimatic S1).**
- **Cu sistem ABSOLUT. O singură setare a poziției inițiale, care va rămâne punctul de zero absolut până la următoarea schimbare a bateriei.**
- **Calculul și identificarea valorii de vârf se pot face simplu.**
- **Prevăzut cu o funcție de avertizare pentru planul de calibrare.**
- **Evaluarea GO/±NG se realizează prin setarea toleranței superioare și a celei inferioare.**

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497081, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Calibrarea	C1
------------	----

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Citire selectabilă	0,0005 mm
Domeniu de măsurare	0 - 12,5 mm
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Forță de măsurare	≤ 1,5 N
Grosime carcasă	38,1 mm
Tip de baterii	Celulă buton
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Ø carcasă	59 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,003 mm
Standard	Normă de fabricație
Înălțimea cifrelor	11 mm
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5