



Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 5×D, Tip: 12



Date comandă

Numărul de comandă	232260 12
GTIN	4045197592552
Clasa articolului	22G

Descriere

Notă:

Pentru redușii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Lungime utilă L_1 : 60,3 mm

Dimensiune con Morse CM: 2

Șuruburi de strângere: 232990 TX7

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	60,3 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX7
Interval $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Dimensiune con Morse CM	2
Număr de dinți Z	2
Execuție	5×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX7	232990 TX7
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7