

**HOLEX****Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 8xD, Tip: 36****Date comandă**

Numărul de comandă	232265 36
GTIN	4045197592651
Clasa articolului	22G

**Descriere****Execuție:**

Pentru găuri cu o precizie de până la IT10. **Cu tăiș drept.**

**Notă:**

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530.**

Reduceți valorile pentru avans  $f$  cu 5% și valorile  $v_c$  cu 10%.

**Descriere tehnică**

Lungime utilă $L_1$	349,3 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX20
Interval $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Dimensiune con Morse CM	4
Număr de dinți Z	2
Execuție	8xD
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

**Accesorii**

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX15	232990 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX20	232990 TX20
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600