



Set de tarozi manuali, neacoperit, M: M3



Date comandă

Numărul de comandă	130250 M3
GTIN	4067263829690
Clasa articolului	12G

Descriere

Execuție:

Set de 3 tarozi, **compus din tarod degroșare, tarod semi-finiție și tarod finiție.**

Ref. M2,3 și M2,6 cu profil vechi conform DIN.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	3,5 mm
Adâncimea filetului	6 mm
Pas filet	0,5 mm
Ø găurii de centrare	2,5 mm
Standard	DIN 352
Dimensiunea filetului	M3
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Ø Filet	3 mm
Pătrat coadă □	2,7 mm
Lungimea totală L	40 mm
Tip de filet	M
Materialul sculei	HSS

Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	A
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3xD la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

