



Set de tarozi manuali, neacoperit, M: M20



Date comandă

Numărul de comandă	130250 M20
GTIN	4067263036302
Clasa articolului	12G

Descriere

Execuție:

Set de 3 tarozi, **compus din tarod degroșare, tarod semi-finiție și tarod finiție.**

Ref. M2,3 și M2,6 cu profil vechi conform DIN.

Descriere tehnică

Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M20
Ø găurii de centrare	17,5 mm
Ø cozii D _s	16 mm
Ø Filet	20 mm
Lungimea totală L	95 mm
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 352
Pas filet	2,5 mm
Pătrat coadă □	12 mm

Adâncimea filetului	40 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	A
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3xD la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

