



## Set de tarozi manuali, neacoperit, M: M6



### Date comandă

Numărul de comandă	130250 M6
GTIN	4067263021933
Clasa articolului	12G

### Descriere

#### Execuție:

Set de 3 tarozi, **compus din tarod degroșare, tarod semi-finiție și tarod finiție.**  
Ref. M2,3 și M2,6 cu profil vechi conform DIN.

### Descriere tehnică

Standard	DIN 352
Lungimea totală L	50 mm
Ø Filet	6 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Pas filet	1 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Pătrat coadă □	4,9 mm
Materialul sculei	HSS
Tip de filet	M
Ø găurii de centrare	5 mm
Adâncimea filetului	12 mm
Dimensiunea filetului	M6

Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	A
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3xD la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

