

**Set de tarozi manuali, neacoperit, MF: 12X1****Date comandă**

Numărul de comandă	130500 12X1
GTIN	4067263036357
Clasa articolului	12G

Descriere**Execuție:**

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finităie**.
Filet rectificat și detalonat în întregime.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	70 mm
Ø Filet	12 mm
Dimensiunea filetului	M12×1
Materialul sculei	HSS
Ø cozii D _s	9 mm
Ø găurii de centrare	11 mm
Pătrat coadă □	7 mm
Standard	DIN 2181
Pas filet	1 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Tip de filet	MF
Adâncimea filetului	24 mm

Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		