

**Set de tarozi manuali, neacoperit, MF: 12X1,25****Date comandă**

Numărul de comandă	130500 12X1,25
GTIN	4067263036364
Clasa articolului	12G

**Descriere****Execuție:**

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finisje**.  
Filet rectificat și detalonat în întregime.

**Descriere tehnică**

Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	7 mm
Standard	DIN 2181
Ø cozii D <sub>s</sub>	9 mm
Ø găurii de centrare	10,8 mm
Adâncimea filetului	24 mm
Tip de filet	MF
Ø Filet	12 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Pas filet	1,25 mm
Materialul sculei	HSS
Lungimea totală L	70 mm
Dimensiunea filetului	M12×1,25

Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		